

品番 : EA162KH-12

品名 : 9,000rpm/125mm デュアルアクションエアサンダー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 60,200円(税抜) / 66,220円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 60,200円(税抜) / 66,220円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/06 15:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|            |   |            |                                 |
|------------|---|------------|---------------------------------|
| メーカー       | 空研  | 型番         | DAC-05AS                        |
| 使用ペーパーサイズ  | φ125mm  | パッドサイズ     | φ122mm                          |
| オービットダイヤ   | 10.0mm  | 無負荷回転数     | 9,000rpm                        |
| 全長(パッド付)   | 241mm   | サイズ(幅×高さ)  | 122×103mm                       |
| 重量(パッド付)   | 1.48kg  | エア消費量      | 580L/min                        |
| 騒音レベル      | 88dB  | 振動値(3軸合成値) | 3.3m/s <sup>2</sup>             |
| 吸入口        | Rc1/4"  | 使用コンプレッサー  | 2.2kW                           |
| 使用圧力       | 0.6MPa  | 使用ホース内径    | 6.5mm                           |
| パッド取付穴サイズ  | 5/16"-24山 UNF   | 替ペーパー      | EA162KW-40~-240<br>KW-40A~-240A |
| 付属品        | カップリングプラグ20PM<br>板スパナ:24・26Hex両口<br>グリーンパッドマジック穴無しハード<br>ダストバッグ<br>ダストホース:2m(各1個) |            |                                 |
| 非吸塵式       |   |            |                                 |
| マジックペーパー仕様 |   |            |                                 |

ダブルアクション

広範囲の色はぎ、鍍金パテの荒とぎ、溶接部の研磨及びさび落とし作業に

作業効率がアップします。

代替品



品番 EA162KJ-2

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.