品番: EA162KJ-2

品名:9,500rpm/125mm デュアルアクションエアーサンダー



販売価格	37,500円 (税抜)/ 41,250円(税込)				
カタログ価 格	37,500円(税抜)/41,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/05 08:58現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1037ページ				









仕様

メーカー	空研	型番	DAM-055B
使用ペーパーサイズ	φ125mm	パッド径	φ122mm
オービットダイヤ	5mm	無負荷回転数	9, 500rpm
全長	186mm	サイズ(幅×高さ)	122×95mm
重量	1.05kg	エアー消費量	380L/min
騒音レベル	83.5dB	振動値(3軸合成値)	2.2m/s2
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
付属品	カップリングプラグ20PM 板スパナ:17・22Hex ブルーパッドマジック穴無しハード	替ペーパー	EA162KW-40~-240、KW-40A~- 240A

非吸塵式

デュアルアクション

マジックペーパー仕様

フェザーエッジング、パテ研磨、全塗装時の足付け、研磨作業に

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.