



品番：EA162KK

品名：10,000rpm/ 75x110mm エア-オービタルサンダー



販売価格	44,300円(税抜) / 48,730円(税込)		
カタログ価格	44,300円(税抜) / 48,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 22:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0997ページ		



仕様

メーカー	空研	型番	SAM-41
使用ペーパーサイズ	75×110mm	オービットダイヤ	3mm
無負荷回転数	10,000rpm	全長	153mm
重量	700g	エア消費量	200L/min
騒音レベル	75.5dB	振動値(3軸合成値)	3.6m/s ²
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用ホース内径	6.5mm	パッド動作	オービタル
付属品	カップリングプラグ20PM	替ペーパー	EA809XE-1~-10 EA809XE-1A~-10A
低振動、低騒音、超軽量タイプ			
マジックペーパー仕様			
抜群の握り心地			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

