


品番：EA162KW-100A

品名：#100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 940円(税抜) / 1,034円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 940円(税抜) / 1,034円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/21 04:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0968ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                       |                  |    |                  |
|-----------------------|------------------|----|------------------|
| メーカー                  | 三共理化学 (FUJISTAR) | 型番 | HNJD             |
| 商品名                   | ハイピッチペーパーHN      | 用途 | 金属、木工、その他各種研磨作業用 |
| 粒度                    | #100             | 直径 | φ125mm           |
| 基材                    | Cw               | 砥粒 | AA               |
| 穴形状                   | 穴有               | 入数 | 10枚              |
| マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ |                  |    |                  |
| 目詰まりが少なくロングライフ        |                  |    |                  |
| 薄手で柔軟な使用感             |                  |    |                  |
| 熱に強い接着剤を使用しています。      |                  |    |                  |
| 乾式研磨のみ対応              |                  |    |                  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.