

品番：EA162MB

品名：12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式



販売価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	3M	型番	20319 CSDS ASD
用途	自動車樹脂パーツ下地処理、車輛・船舶・建機など下地補修、焼付け塗装補修などに。	オービットダイヤ	5mm
パッドサイズ	φ125mm	回転数	12,000rpm
回転方式	ダブルアクション	エアー消費量	480L/min
吸入口	Rc(PT)1/4"	最大使用圧力	0.62MPa
全長	260mm	重量	830g
付属品	ディスクパッド、レンチ、潤滑油、ケーブル(20PM)、集塵用フィルターバック		

#### <吸塵タイプ>

コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。

コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適

#### 代替品

品番	EA162MB-1
コメント	変更点: ボディ色、全長



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.