

品番：EA162MB-1

品名：12,000rpm/125mm エアーサンダー/吸塵式



販売価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜) / 44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 21:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0997ページ		



ソフトタッチの握りやすい一体成型グリップで、長時間作業に最適

#### 仕様

メーカー	3M	型番	88946
用途	自動車樹脂パーツ下地処理 車輻・船舶・建機など下地補修 焼付け塗装補修	仕様	吸じん式
ペーパーディスクサイズ	127mm 125mm	回転数	12,000rpm
回転方式	ダブルアクション	オービットダイヤ	5mm 標準仕様: 研磨スピードと仕上がりの バランスが良好
吸じん方式	自己吸じん型 エアの負圧を利用してサンダー自身で 吸じん可能(フィルターバッグを取り付 けて使用)	エア消費量	480L/min
最大使用圧力	0.62MPa	吸入口	Rc(PT)1/4"
全長	234mm	重量	850g
付属品	ディスクパッド、レンチ、潤滑油、カプ ラー、集塵用フィルターバッグ	注意事項	この商品は、一般消費者様向けの製品 ではない為、表示や取扱説明書等が一 般消費者様向けに表記・同梱されてお りません。

コンパクトな集塵フィルターバッグを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。

軽量で重心バランスに配慮したデザイン

ソフトタッチの握りやすい一体成型グリップで長時間作業に最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.