


品番：EA162NY

品名：58mm/75mm ミニエアーアングルグラインダー



販売価格	46,200円(税抜)／ 50,820円(税込)		
カタログ価格	46,200円(税抜)／50,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 （2024/05/18 03:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1053ページ		



ハイパワーでコンパクト!!100mmグラインダーでは届かない場所に

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	GR-M58(75)KS
スイッチ方式	スロットル式	無負荷回転数	12500rpm
使用圧力	0.6MPa	エアー消費量	540L/min
全長	160mm	握り部分厚み	36mm
重量	540g	吸入口	Rc1/4”
騒音値	85db	スピンドル径	M6×1.0
適合砥石(直径×穴径)mm	58×9.53 75×9.53	付属品	58mm用保護カバー×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット×1、75mm用ホイルナット×1、75mm用ホイルワッシャ×1、六角レンチ(対辺5mm、3mm)×各1、エアープラグ(R1/4”)×1、オイル(20ml)×1

軽量コンパクトで作業時の負担が少なく、狭い場所での研磨や研削作業に使用できます。
レバーを握り続ける必要がないスロットル式。
ガンガン削っても止まらないハイパワー。
砥石交換はスパナ不要のスピンドルロック仕様。

消音フィルター付きでハイパワーでも静か。

替ディスクはEA809EK-80A～-120A、EA809EL-80A～120A、EA809EH-40A～-120A、EA809EJ-80A～-120Aを使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.