

品番 : EA162PA-1

品名 : 13,000rpm/70x122mm エアーサンダー-(クリップ式)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,500円(税抜)／17,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,500円(税抜)／17,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 23 (2025/12/20 19:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1037ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 使用コンプレッサー | 2.2kW | 使用圧力 | 0.63MPa |
| 回転数 | 15,000rpm | エアー消費量 | 145L/min |
| 重量(g) | 500 | 吸入口 | Rc1/4" |
| パッドサイズ | 75×82mm | 使用ペーパーサイズ | 70×122mm |

雄ねじプラグ付

75mm幅のロールペーパーをカットしてご使用下さい

橿円運動しながら研磨します。

替ペーパー:EA809XE-213~216

ホース付(2m)

| | | | |
|-----|----------------------|-------|---------------------------------|
| 騒音値 | 80.6dB(A) | 三軸合成値 | 16.7m/s ² (ISO22867) |
| サイズ | 75(W)×145(D)×70(H)mm | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.