

品番 : EA162PP-1

品名 : 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0998ページ		



#### 仕様

全長	190mm	使用圧力	0.63MPa
エアー消費量	230L/min	無負荷回転数	2,000rpm
吸入口	Rc1/4"	パッドサイズ	φ175mm
使用コンプレッサー	2.2kw	騒音値	87.9dB(A)
三軸合成値	6.9m/s <sup>2</sup> (ISO22867)	重量	2.3kg

EA809XE-21(メリヤスバフ)や、-22(羊毛ボンネット)、-23(綿バフ)が使用できます。

パッド取り付けねじサイズ:UNC 5/8-11

雄ねじプラグ付

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.