

品番 : EA162RC-1

品名 : # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/5枚)



販売価格	635円(税抜) / 699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜) / 699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/02 02:30現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	0968ページ		



タイプ	MH2	MR2
粒度	80	150
穴形状	○	○
穴径	φ125	φ125



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	MH2
商品名	リコマジック	粒度	#40
直径	125mm	穴形状	穴無
入数	5枚		

マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。

空研ぎ用

優れた耐久力が作業能率をサポートします。

クッション効果により、深いキズが入りません。

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・錆や汚れ落としに
- ・塗装面の研磨に

※仕上げの研磨に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RC-3~10(10枚入り)やEA162RD-3~10(100枚入り)のMR2タイプからお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

