

品番：EA162RC-5

品名：#120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,010円(税抜) / 1,111円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,010円(税抜) / 1,111円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/05/02 03:36現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0968ページ | | |



| タイプ | MR2 | MR2 |
|-----|-----|-----|
| 粒度 | 120 | 150 |
| 穴形状 | ○ | ○ |
| 穴径 | 0 | 0 |



仕様

| | | | |
|------|---------|-----|------|
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | MR2 |
| 商品名 | リコマジック | 粒度 | #120 |
| 直径 | 125mm | 穴形状 | 穴無 |
| 入数 | 10枚 | | |

マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。

空研ぎ用

優れた耐久力が作業能率をサポートします。

クッション効果により、深いキズが入りません。

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・錆や汚れ落としに
- ・塗装面の研磨に
- ・仕上げの研磨に

※金属の研削に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RC-1、-2(5枚入り)やEA162RD-1、-2(50枚入り)のMH2タイプからお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

