

品番 : EA162RG-9

品名 : #320/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/100枚)



販売価格	9,290円(税抜) / 10,219円(税込)		
カタログ価格	9,290円(税抜) / 10,219円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 03:42現在)		
商品入数	100	販売単位	箱
カタログページ	0968ページ		



粒度	MR2	MR2
100	○	○
150	○	○
200	○	○
250	○	○
320	○	○
400	○	○
500	○	○
600	○	○
800	○	○
1000	○	○



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	MR2
商品名	リコマジック	粒度	#320
直径	125mm	穴形状	穴有
入数	100枚		

マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。

空研ぎ用

優れた耐久力が作業能率をサポートします。

クッション効果により、深いキズが入りません。

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・錆や汚れ落としに
- ・塗装面の研磨に
- ・仕上げの研磨に

※金属の研削に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RE-1、-2(5枚入り)やEA162RG-1、-2(50枚入り)のMH2タイプからお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

