


品番：EA163HC

品名：16,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー



販売価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜) / 30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0997ページ		




仕様

回転数	16,000rpm	エアー消費量	250L/min
使用圧力	0.6MPa	吸入口	Rc(PT)1/4"
ベルトサイズ	20×520mm	付属ベルト粒度	#80、#100
使用コンプレッサー	2.2kw	全長	380mm
重量	約1.3kg	付属品	ベルト2本(粒度:#80・#100 各1本) 六角棒レンチ4mm(1本)

付属の六角棒レンチでネジを緩めると、ベルト部が360°可動します。

プラグ付

代替品

	品番 EA163HD コメント 違い:回転数18000rpmなど
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

