品番: EA163K

品名: 16,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー



販売価格	47,900円 (税抜) / 52,690円(税込)				
カタログ価格	47,900円(税抜)/52,690円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 19:21現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1036ページ				



仕様

メーカー	空研	型番	KBS-12
使用ペーパーサイズ	10×330mm 12×330mm	ベルトサイズ	12×330mm (10×330mmも使用 可)
ベルト速度	1,020m/min	無負荷回転数	13,500rpm
全長	285mm	全高	83mm
重量	840g	エアー消費量	340L/min
騒音レベル	78dB	振動値(3軸合成値)	0.8m/s2
吸入口	Rc1/4"	使用コンプレッサー	2.2kW
使用圧力	0.6MPa	付属ベルト粒度	#60·#80·#120(各1本)

アーム角度は作業目的に応じて自由に調節できます。

消音材内蔵

作業者を保護する安全設計

自動車鈑金、溶接のピート削り・スポット部の削り、鉄・アルミ・木工・FRP・ダイカスト鋳物製品の面取り・バリ取りに

株式会社エスコ