


品番 : EA164CF-15

品名 : 3/8"DRx15mm インパクトソケット(薄肉)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,080円(税抜) / 1,188円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/02 03:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0480ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |               |    |           |
|------|---------------|----|-----------|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 13401M-15 |
| 差込角  | 3/8" (9.5mm)  | 対辺 | 15mm      |
| 外径   | 21mm          | 全長 | 32mm      |
| 重量   | 49g           |    |           |

6ポイント

面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。

薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.