

品番 : EA164CF-210

品名 : 3/8"DRx10mm イハ° 外ディープソケット(薄肉)



販売価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
カタログ価格	1,580円(税抜) / 1,738円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0480ページ		



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	13301M-10
差込角	3/8" (9.5mm)	対辺	10mm
外径	14.8mm	全長	80mm
重量	72g		
6ポイント			
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能			
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.