

品番：EA164DJ-1

品名：1/2"DR/17・19・21mm ホールナットインパクトソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,380円(税抜) / 8,118円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,380円(税抜) / 8,118円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 05:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0482ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------|----|------------------|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 14201M |
| 差込角 | 1/2" (12.7mm) | 対応 | 17・19・21mm (3個組) |
| 外径 | 23.7、25.7、27.5mm | 全長 | 110mm |
| 重量 | 208・219・226g | 色 | 青・赤・黄 |

6ポイント

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計

ソケット内部にはホイールナットの傷付きを防止する樹脂ストッパー付き

ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備

一目でサイズ確認が行える中間軸の色分け

リムの深いホイールにも対応できます。

※ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気をつけください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

