

品番 : EA164EK-30

品名 : 3/4"DRx30mm インパクトディーブソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,470円(税抜) / 4,917円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,470円(税抜) / 4,917円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/13 13:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0482ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---------------|----|-----------|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 16300M-30 |
| 差込角 | 3/4" (19mm) | 対辺 | 30mm |
| 外径 | 46.3mm | 全長 | 100mm |
| 重量 | 840g | | |
| 6ポイント | | | |
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.