

品番：EA164FC-65

品名：1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/01 11:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0484ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---------------|----|-----------|
| メーカー | コーケン (Ko-ken) | 型番 | 18301M-65 |
| 差込角 | 1" (25.4mm) | 対辺 | 65mm |
| 外径 | 89.8mm | 全長 | 108mm |
| 6ポイント | | | |
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | | | |
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | | | |

代替品

| | |
|--|--|
|  | 品番 EA164FC-65A コメント 変更点: 駆動部外径・バンド溝径等 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.