

品番：EA164FC-70

品名：1"DRx70mm 薄肉イハ°クトデーフ°ソケット



販売価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜) / 24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0484ページ		



仕様

メーカー	コーケン (Ko-ken)	型番	18301M-70
差込角	1" (25.4mm)	対辺	70mm
外径	96mm	全長	108mm
6ポイント			
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能			
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。			

代替品

	品番 EA164FC-70A コメント 変更点: 駆動部外径・バンド溝径等
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.