


品番 : EA164KD-112

品名 : 3/8"DRx12mm [HEX]インパクトビットソケット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,780円(税抜) / 4,158円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,780円(税抜) / 4,158円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/04 08:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0474ページ | | |



| | |
|---------------|-----------------|
| 1/2" - 6.35mm | 3/4" - 19.05mm |
| 1/2" - 12.7mm | 3/4" - 19.05mm |
| 1" - 25.4mm | 1 1/2" - 38.1mm |

仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|--------|-----------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | BTP3M-12P |
| 対辺(mm) | 12 | 外径(mm) | 16 |
| 全長(mm) | 75 | 差込角 | 3/8" |
| サイズ(mm) | S:12, L:75, D1:22, D2:16.0 | 重量(g) | 132 |

AMBAC (アンバック) システム...独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。

少し奥まった個所にあるボルト・ナットにエクステンションバーを使わずリーチできるセミロングタイプ。

ピン・リング付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.