

品番 : EA164KE-30

品名 : 1/2"DRx30mm インパ°外ソケット(ピン・リング付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,600円(税抜) / 2,860円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,600円(税抜) / 2,860円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/02 17:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0474ページ                      |      |   |



### 仕様

|                                            |              |                 |         |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|
| メーカー                                       | 京都機械工具 (KTC) | 型番              | BP4-30P |
| 差込角                                        | 1/2"         | 対辺(mm)          | 30      |
| ソケット部外径(d1; mm)                            | 44           | 差し込み部外径(d2; mm) | 29      |
| 深さ(mm)                                     | 20(最大深さ:29)  | 全長(L; mm)       | 47      |
| AMBAC (アンバック) システム...独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 |              |                 |         |
| ピン・リング標準付属                                 |              |                 |         |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.