

品番 : EA164KE-9

品名 : 1/2"DRx 9mm インパ°外ソケット(ピン・リング付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/02 17:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0474ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|----------------|-----------------|---------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | BP4-09P |
| 差込角 | 1/2" | 対辺(mm) | 9 |
| ソケット部外径(d1; mm) | 16 | 差し込み部外径(d2; mm) | 25 |
| 深さ(mm) | 6.5(最大深さ:15.5) | 全長(L; mm) | 33.5 |
| AMBAC (アンバック) システム...独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | | | |
| ピン・リング標準付属 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.