品番: EA164KG-17

品名:1/2"DRx17mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)



販売価格	<b>3,220円</b> (税抜)/3,542円(税込)				
カタログ価 格	3,220円(税抜)/3,542円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 00:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0484ページ				









## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	BP49-17G
差込角(sq)	12.7(1/2")	六角サイズ	17mm
全長	101.2mm	重量	182g
ソケット外径	25.4mm (ガードを外した時の外径: 24mm)	差込部外径	25mm
深さ	六角側:23.2mm、四角側:18mm	カラー	青

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。

ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。

ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。

低頭ナットにも有効。

ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。

芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。

口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。