


品番：EA164KG-22

品名：1/2"DRx22mm ホールナットインパクトソケット(薄肉)



販売価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
カタログ価格	3,330円(税抜) / 3,663円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 06:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	BP49-22G
差込角 (sq)	12.7(1/2")	六角サイズ	22mm
全長	101.2mm	ソケット外径	30.9mm (ガードを外した時のソケット外径:29.5mm)
差込部外径	25mm	深さ	六角側:28.2mm、四角側:18mm
カラー	白		

自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。

ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。

ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。

低頭ナットにも有効。

ソケット中央部のくびれによるトーシヨン効果により耐久性アップ。

芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。

口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

