品番: EA164KH-124

品名:1/2"DRxE24 インパクト用ハブボルトソケット(E形)



販売価格	3,700円(税抜)/4,070円(税込)				
カタログ価 格	3,700円(税抜)/4,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 07:53現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0483ページ				





## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	AS308-E24
差込角	1/2"(12.7mm)	サイズ	E24
外径(mm)	29	全長(mm)	80
重量(g)	290	適合車種	ベンツCクラス

欧州車に使用されているE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです

ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用

ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.