

品番：EA164KH-3

品名：1/2"DR インパ 外用ハブナットソケットセット

	販売価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
	カタログ価格	11,500円(税抜)／12,650円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 07:07現在)		
	商品入数	1	販売単位	St
	カタログページ	0474ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ATS3083
差込角	1/2"	ハブナットソケット(12角)	36mm
ハブボルトソケット(12角)	24mm	ハブボルトソケット	E24
全長(mm)	ハブナット: 75 ハブボルト: 80	適合車種	ハブナット(12角): VWゴルフ、アウディ A1 ハブボルト(12角): VWポロ、アウディ A3 ハブボルト(E24): ベンツCクラス
重量	ハブナット(12角): 500g ハブボルト(12角): 280g ハブボルト(E24): 290g		
ピン抜け防止機構付			
欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。			
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。			
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上			
ピン・リング付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.