


品番：EA164KN-11

品名：3/4"DR/32x17mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	6,560円(税抜)／7,216円(税込)		
カタログ価格	6,560円(税抜)／7,216円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-3217TP
サイズ(hex×sq)	32×17mm	外径(mm)	50
全長(mm)	76	差込角	3/4”
サイズ(mm)	S1:32、S2:17、D1:46.5、D2:50、 H:12、L:76、I:51	重量(g)	780
アウターナット・インナーナット兼用			
AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上			
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。			
ピン・リング付			
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.