


品番 : EA164KN-13


品名 : 3/4"DR/38x20mm ホールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



2008-111-1111	
品名	38x20 KTC ABP6-3820TP
規格	38x20
材質	アルミ
重量	850g
全長	75mm
外径	50mm
差込角	3/4"
寸法	S1:38, S2:20, D1:55, D2:50, H:14, L:75, l:50



インチ・ミリ換算表	
1/4" - 6.35mm	3/8" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-3820TP
サイズ(hex×sq)	38×20mm	外径(mm)	50
全長(mm)	75	差込角	3/4"
サイズ(mm)	S1:38, S2:20, D1:55, D2:50, H:14, L:75, l:50	重量(g)	850

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.