品番: EA164KN-13

品名:3/4"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	7,500円 (税抜)/ 8,250円(税込)				
カタログ価 格	7,500円(税抜)/8,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/09 04:47現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0484ページ				













仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	ABP6-3820TP
サイズ(hex×sq)	38×20mm	外径(mm)	50
全長(mm)	75	差込角	3/4"
サイズ(mm)	\$1:38,\$2:20,D1:55,D2:50,H: 14,L:75,I:50	重量(g)	850

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.