



品番：**EA164KV-11**

品名：1"DR/35x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	7,090円(税抜) / 7,799円(税込)		
カタログ価格	7,090円(税抜) / 7,799円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/15 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



1/2" = 6.35mm	3/4" = 9.53mm
1" = 12.7mm	1 1/4" = 19.05mm
1 1/2" = 25.4mm	1 3/4" = 38.1mm

### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-3217TP
サイズ(hex×sq)	35×17mm	外径(mm)	50
全長(mm)	83	差込角	1"
サイズ(mm)	S1:35、S2:17、D1:50、D2:50、H:13、L:83、l:53	重量(g)	830

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

中型車 (2tクラス) から大型車 (4t以上クラス) まですべて対応

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.