品番: EA164KV-11

品名:1"DR/35x17mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)



| 販売価格 | 7,000円(税抜) / 7,700円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 7,000円(税抜)/7,700円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/09 04:50現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0484ページ | | | | |













| リ換算表 |
|------------------|
| 36° ··· 9.53nm |
| 3/4" ··· 19.05mm |
| 11/2" ··· 38.1mm |
| |

仕様

| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABP6-3217TP |
|-------------|--|--------|-------------|
| サイズ(hex×sq) | 35×17mm | 外径(mm) | 50 |
| 全長(mm) | 83 | 差込角 | 1" |
| サイズ(mm) | \$1:35,\$2:17,D1:50,D2:50,H: 13,L:83,I:53 | 重量(g) | 830 |

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC (アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.