



品番 : EA164KV-12

品名 : 1"DR/38x20mm ホイールナット用ソケット(アウタ-/インナー)



販売価格	7,420円(税抜) / 8,162円(税込)		
カタログ価格	7,420円(税抜) / 8,162円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/17 19:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/4"	6.35mm
1/2"	9.53mm
1/2"	12.7mm
3/4"	19.05mm
1"	25.4mm
11/16" ... 38.1mm	

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP6-3217TP
サイズ(hex×sq)	38×20mm	外径(mm)	50
全長(mm)	80	差込角	1"
サイズ(mm)	S1:38、S2:20、D1:55、D2:50、H:14、L:80、I:50	重量(g)	840

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC(アンパック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.