


品番：EA164KV-15


品名：1"DR/41x21mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	7,950円(税抜) / 8,745円(税込)		
カタログ価格	7,950円(税抜) / 8,745円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0475ページ		



項目	単位	値
S1	mm	41
S2	mm	21
D1	mm	58
D2	mm	50
H	mm	14
L	mm	87
l	mm	57



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/4" - 9.53mm
1/2" - 12.7mm	1" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	ABP8-4121TP
サイズ(hex×sq)	41×21mm	外径(mm)	50
全長(mm)	87	差込角	1"
サイズ(mm)	S1:41、S2:21、D1:58、D2:50、H:14、L:87、l:57	重量(g)	900
アウターナット・インナーナット兼用			
AMBAC (アンバック) システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上			
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。			
中型車 (2tクラス) から大型車 (4t以上クラス) まですべて対応			
ピン・リング付			
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.