品番: EA164KV-15

品名:1"DR/41x21mm ホイールナット用ソケット(アウター/インナー)



販売価格	<b>8,380円</b> (税抜)/9,218円(税込)				
カタログ価 格	8,380円(税抜)/9,218円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/09 04:43現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0484ページ				













インチ・ミリ換算表						
1/4" ··· 6.35mm	36" ··· 9.53nm					
16" ··· 12.7mm	34° ··· 19.05mm					
1" ··· 25.4nm	11/2" ··· 38.1mm					
11 ··· 25.4mm	11/5" ··· 38.1mm					

## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	ABP8-4121TP
サイズ(hex×sq)	41×21mm	外径(mm)	50
全長(mm)	87	差込角	1"
サイズ(mm)	\$1:41,\$2:21,D1:58,D2:50,H: 14,L:87,I:57	重量(g)	900

アウターナット・インナーナット兼用

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上

薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。

中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応

ピン・リング付

※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.