品番: EA166DG-11

品名:500ml グリースガン(エアー式)



販売価格	8,460円(税抜)/9,306円(税込)					
カタログ価 格	8,460円(税抜)/9,306円(税込)					
在庫数	最新在庫: 26 (2025/12/19 11:58現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	0653ページ					











カタログ訂正

25/02/17 適用がリースの訂正。誤:EA991CN-7~-10、正:EA991C-7~-10(9025 No.56)

仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/トリガー)	0.9	吐出圧力	33MPa
筒長	285mm	適用グリース	カートリッジグリース(400ml): EA991C-7~10 手詰めグリース
ノズルねじサイズ	M10×1	エアー吸入口	1/4¥"-18 NPT
圧力比率	40:1	吸入口	1/4" (F)
使用圧力	0.3~0.8MPa	使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa

NLGI-1~2

シングルショットタイプ

トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/ワンプッシュ)

工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。

株式会社エスコ