

品番：EA166DG-11

品名：500ml グリースガン(エア-式)



販売価格	7,960円(税抜) / 8,756円(税込)		
カタログ価格	7,960円(税抜) / 8,756円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/06/21 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0643ページ		



仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/トリガー)	0.9	吐出圧力	33MPa
筒長	285mm	適用グリース	カートリッジグリース(400ml): EA991C-7~10 手詰めグリース
ノズルねじサイズ	M10×1	エア-吸入口	1/4"-18 NPT
圧力比率	40:1	吸入口	1/4" (F)
使用圧力	0.3~0.8MPa	使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa
NLGI-1~2			
シングルショットタイプ			
トリガーを押す度に、グリースを吐出します。(吐出量0.9g/ワンプッシュ)			
工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.