

品番 : EA166DG-12

品名 : 500ml グリースガン(エア-式/フレキシブルホース付)



販売価格	8,950円(税抜) / 9,845円(税込)		
カタログ価格	8,950円(税抜) / 9,845円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:41現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0643ページ		



#### 仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出圧力(MPa)	33	筒長	285mm
エア-使用圧力	0.3~0.8MPa	吸入口	1/4" (F)
吐出量	0.9g/ワンプッシュ	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
圧力比率	40:1	使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa

シングルショットタイプ

NLGI-1~2

300mmフレキシブルホース付

トリガーを押す度に、グリースを吐出します。

工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。

手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.