

品番 : EA166DG-21

品名 : 500ml グリースガン(ニア-式)



販売価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 07:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0643ページ		



カタログ訂正

23/12/12 トリガ-仕様:連続吐出タイプ / 画像間違い.本商品はカ-ド付です(No.55 1213) 適用グリース品番:EA991C-7~10 (No.56)

仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/分)	400	ノズルねじサイズ	M10×1
エアー吸入口	1/4" -18 NPT	圧力比率	40:1
吸入口	1/4" (F)	使用圧力	0.3~0.8MPa
吐出圧力	33MPa	使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa
筒長	285mm	適用グリース	カートリッジグリース(400ml): EA991C-7~10 手詰めグリース

NLGI-1~2

連続吐出タイプ

トリガーを押している間はグリースが出続けます。(吐出量400g/min)

工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

