

品番 : EA166DG-22

品名 : 500ml グリースガン(エア-式/フレキシブルホース付)



販売価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
カタログ価格	11,900円(税抜) / 13,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0643ページ		



### 仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出圧力(MPa)	33	筒サイズ	285mm
エア-使用圧力	0.3~0.8MPa	吸入口	1/4" (F)
吐出量	400g/分	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
圧力比率	40:1	使用コンプレッサー	28.3L/min 0.6MPa
連続吐出タイプ			
NLGI-1~2			
300mmフレキシブルホース付			
トリガーを押している間はグリースが出続けます。			
工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。			
手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.