品番: EA166DG-22

品名:500ml グリースガン(エアー式/フレキシブルホース付)



| 販売価格 | 12,800円 (税抜)/ 14,080円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 12,800円(税抜)/14,080円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/04 02:44現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | | |
| カタログページ | | | | | |













仕様

| 容量(ml) | 500 | ノズル長(mm) | 150 |
|-----------|------------|-----------|------------------|
| 吐出圧力(MPa) | 33 | 筒サイズ | 285mm |
| エアー使用圧力 | 0.3~0.8MPa | 吸入口 | 1/4"(F) |
| 吐出量 | 400g/分 | ノズルねじサイズ | M10×P1.0 |
| 圧力比率 | 40:1 | 使用コンプレッサー | 28.3L/min 0.6MPa |

連続吐出タイプ

NLGI-1~2

300mmフレキシブルホース付

トリガーを押している間はグリースが出続けます。

工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。

手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.