品番: EA166DN-10A

品名:500ml グリースガン(エアー式)



販売価格	29,500円(税抜)/32,450円(税込)				
カタログ価格	29,500円(税抜)/32,450円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/15 00:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0653ページ1044ページ				









## 仕様

人間工学的に設計されたデザインで操作性に優れています。						
連続吐出タイプ						
エアー使用圧力	0.27~1.03MPa					
NLGI-1~2						
エアー吸入口	1/4"NPT	ノズルねじサイズ	3/8"-32UNEF			
重量	1.8kg					
雄ねじプラグはEA140DB-22をご使用下さい。						
手詰めとEA991C-9・-10・旧-40カートリッジ使用可能						
容量	500ml	ノズル長	750mm			
吐出圧力	41.4MPa	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース			

## 代替品

品番 EA166DG-21

コメント 違い:ノズル長・エアー使用圧力等



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.