

品番：EA166DN-10A

品名：500ml グリースガン(エア-式)



販売価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜) / 32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 06:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

人間工学的に設計されたデザインで操作性に優れています。			
連続吐出タイプ			
エア-使用圧力	0.27~1.03MPa		
NLGI-1~2			
エア-吸入口	1/4" NPT	ノズルねじサイズ	3/8"-32UNEF
重量	1.8kg		
雄ねじプラグはEA140DB-22をご使用下さい。			
手詰めとEA991C-9・-10・旧-40カートリッジ使用可能			
容量	500ml	ノズル長	750mm
吐出圧力	41.4MPa	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース

代替品

	品番	EA166DG-21
	コメント	違い:ノズル長・エア-使用圧力等



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.