

品番 : EA166DN-10A

品名 : 500ml グリースガン(ニア-式)



販売価格	29,500円(税抜)／32,450円(税込)		
カタログ価格	29,500円(税抜)／32,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 06:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

人間工学的に設計されたデザインで操作性に優れています。

連続吐出タイプ

エアー使用圧力 0.27～1.03MPa

NLGI-1～2

エアー吸入口 1/4"NPT ノズルねじサイズ 3/8"-32UNEF

重量 1.8kg

雄ねじプラグはEA140DB-22をご使用下さい。

手詰めとEA991C-9-10・旧-40カートリッジ使用可能

容量 500ml ノズル長 750mm

吐出圧力 41.4MPa 適用グリース カートリッジグリース  
手詰めグリース

## 代替品

	品番 EA166DG-21
	コメント 違い: ノズル長・エア-使用圧力等



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.