

品番：EA166EA-2

品名：リベッター(IA-式)



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/06/13 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1237ページ		




#### 仕様

リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス)	2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mm	ストローク	14mm
使用圧力	0.62MPa	エア消費量	113L/min
全長	230mm	ノーズ長	約61mm(六角部含まず)(実寸) 約73mm(六角部含む)(実寸)
ノーズ幅	約24mm(実寸)	吸入口	Rc1/4"
重量	1.49kg		

メンテナンス時に使用するオイルはタービン油の#32です

#### 代替品

	<b>品番</b> EA166AK <b>コメント</b> 仕様ご確認下さい
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

