

品番：EA166SH-2A

品名：450ml グリースガン(エア-式)



販売価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜) / 22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 12:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




[適合グリースマークについて]
● 蛇腹グリース
● カートリッジ
● 手詰め



仕様

容量(ml)	450	ノズル長(mm)	470
吐出圧力(MPa)	41.4	筒サイズ	φ65×300mm
エア-使用圧力	0.27~1.03MPa	ノズルねじサイズ	1/8" NPT
重量	2.5kg		
連続吐出タイプ			
フレキシブルホース			
NLGI-1~2			
エア-プラグ付			
蛇腹カートリッジを使用するにはEA166SH-1Aが必要となります。			
手詰め・蛇腹タイプ			

代替品

	<p>品番 EA166DG-21</p> <p>コメント 蛇腹グリース使えません。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.