

品番 : EA166SH-2A

品名 : 450ml グリースガン(ニア-式)



販売価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
カタログ価格	20,500円(税抜)／22,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 12:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



【適合グリースマークについて】
●: 完壁グリース
○: カートリッジ
■: 手詰め



仕様

容量(ml)	450	ノズル長(mm)	470
吐出圧力(MPa)	41.4	筒サイズ	Φ 65×300mm
エアー使用圧力	0.27～1.03MPa	ノズルねじサイズ	1/8"NPT
重量	2.5kg		

連続吐出タイプ

フレキシブルホース

NLGI-1～2

エアープラグ付

蛇腹カートリッジを使用するにはEA166SH-1Aが必要となります。

手詰め・蛇腹タイプ

代替品

	品番	EA166DG-21
	コメント	蛇腹グリース使えません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.