

品番：EA200BK-1

品名：1/4"-5/8" フレアリングツール(シリンダ-式)



販売価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
カタログ価格	26,400円(税抜) / 29,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/13 06:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0013ページ		



### 仕様

メーカー	BBKテクノロジーズ	型番	700-DPC
適合管サイズ	1/4"・3/8"・1/2"・5/8"	適合チューブ	軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度	45°	材質	アルミ
重量	860g	推奨ドライバービット	全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)

電動ドライバー(+ビット)、ラチェットハンドル、クランプハンドルに対応

ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能

ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止

ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。

付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能

プランジャー式位置決め機構搭載 (実用新案権3181779号)

#### 【電動工具の条件】

充電式電動ドリルドライバーであること

(インパクトドライバーでのご使用はフレアの寿命を著しく縮める恐れがある為ご使用はお控えください。)

電圧は10.8V以上であること


正逆回転が可能であること

最大トルクが80~180kg-cm(7.8~18N.m)であること

最大回転数は300~1000/分に設定すること

ゲージバーに銅管をセット後、本体に固定する際は必ずクランプハンドルを使用した手締めで行い、しっかりと締め付けてください。また、クランプハンドルを使用せず、電動ドライバーを直接固定用アダプター(クランプハンドルアダプター)に挿入し固定する方法は、固定用アダプター及び本体ネジ部の損傷に繋がる恐れがありますのでお控えください。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA200A <b>コメント</b></p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.