


品番：EA207


品名：1/8" - 1" リーマー(銅管用)



販売価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
カタログ価格	3,990円(税抜) / 4,389円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 20:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品名	材質	規格	単位	在庫
EA207	アルミダイカスト	φ40×60mm	個	0



ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません

仕様

サイズ	φ40×60mm	適合銅管外径	1/8"~1"(3~25mm)
刃先	5枚刃	内径	35mm
材質	ブレード:刃物工具鋼製 本体:アルミダイカスト製		

内径用

<使用方法>

- まず、銅管が変形していないかどうか調べてください。なまし銅管は柔らかいので変形していることがあります。そのままご使用になるときれいなフレアーができないばかりでなく、ガス漏れを起こす原因にもなります。また、切断・バリ取り等も正しく行われなないといけません。
- 修正 コイルタイプのなまし管を伸ばす時は銅管が変形しない様にご注意ください。すでに変形している場合はその部分を切り落としてからご使用ください。(図1)
- 切断 銅管を切る時は最初に軽くカッターを1回転させて1本ラインを入れ、その上に慎重に少しずつ切り込むように切断してください。早く切ると銅管が変形しガス漏れの原因になります。また、ラセン状に切れない様に充分ご注意ください。(図2)
- バリ取り切断した銅管はフレアー作業を行う前に必ずバリ取り作業をしてください。その際、切り粉がパイプの中に入らない様に注意してください。(図3)

代替品

品番	EA207CS-1
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.