


品番 : EA207CS-1

品名 : 3-22mm ハ°17° リ-マ-(内径面取り用/銅管用)



販売価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0012ページ		



品名	型番	材質	重量	長さ	径	刃数	角度	用途
銅管用内径面取りリ-マ	EA207CS-1	アルミ	170g	60.5mm	φ43mm	11	17°	銅管用

11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです

#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	TR322
適合管外径	3~22mm	サイズ	φ43×60.5mm
材質	アルミ	重量	170g
仕上げ	シルバー焼付塗装	刃数	11

銅管用(内径面取り専用)

銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適!

11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.